

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Электропривод для медогонки встраиваемый ЕКС-220-280Р

Введение

Электропривод для медогонок встраиваемый ЕКС-220-280Р предназначен для переоборудования медогонок с ручным приводом на работу медогонки с механическим усилием вращения от электродвигателя с питанием от постоянного напряжения 220 вольт (аккумуляторная батарея). Электропривод может устанавливаться на различные модели медогонок (хордовые, радиальные) с количеством рамок до четырех имеющих шкивную или редукторную передачу.

ЗАПРЕЩЕНО! применять ЕКС-220 с другим питающим напряжением.

Общее описание

Электропривод ЕКС-220-280Р имеет кнопку переключения направления вращения двигателя и ручку управления скоростью вращения двигателя в режиме работы устройства.



Ручка управления скоростью вращения двигателем

Кнопки управления:

I - стрелка вправо

II - стрелка влево

0 - останов/выключение

Технические характеристики

№	Наименование	Характеристика
1.	Номинальное напряжение питания	190-240 В
2.	Тип эл. Двигателя	двигатель постоянного тока
3.	Мощность эл. Двигателя	280 Вт
4.	Скорость вращения эл. Двигателя	1350 об/мин
5.	Режим работы	продолжительный
6.	Скорость вращения -	регулируется (об/мин)
7.	Режим вращения	стабилизированный
8.	Реверс	есть
9.	Масса привода	до 3.5 кг
10.	Режим работы	ручной

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Электропривод для медогонки встраиваемый ЕКС-220-280Р

Введение

Электропривод для медогонок встраиваемый ЕКС-220-280Р предназначен для переоборудования медогонок с ручным приводом на работу медогонки с механическим усилием вращения от электродвигателя с питанием от постоянного напряжения 220 вольт (аккумуляторная батарея). Электропривод может устанавливаться на различные модели медогонок (хордовые, радиальные) с количеством рамок до четырех имеющих шкивную или редукторную передачу.

ЗАПРЕЩЕНО! применять ЕКС-220 с другим питающим напряжением.

Общее описание

Электропривод ЕКС-220-280Р имеет кнопку переключения направления вращения двигателя и ручку управления скоростью вращения двигателя в режиме работы устройства.



Ручка управления скоростью вращения двигателем

Кнопки управления:

I - стрелка вправо

II - стрелка влево

0 - останов/выключение

Технические характеристики

№	Наименование	Характеристика
1.	Номинальное напряжение питания	190-240 В
2.	Тип эл. Двигателя	двигатель постоянного тока
3.	Мощность эл. Двигателя	280 Вт
4.	Скорость вращения эл. Двигателя	1350 об/мин
5.	Режим работы	продолжительный
6.	Скорость вращения -	регулируется (об/мин)
7.	Режим вращения	стабилизированный
8.	Реверс	есть
9.	Масса привода	до 3.5 кг
10.	Режим работы	ручной

Комплект поставки

В комплект электропривода ЕКС-220 входит:

Электродвигатель	1 шт.
Блок управления	1 шт.
Кронштейн	1 шт.
Шкив, диаметр 20 мм	1 шт.
Шкив, диаметр 160 мм	1 шт.
Ремень поликлиновый 5PJ 270	1 шт.

Эксплуатация

Компания «Ксантос» не принимает на себя ответственность за любой ущерб, который может быть причинен персоналу или оборудованию в результате неправильного подсоединения кабелей или других действий и операций, выполненных с нарушением правил техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Не допускается включение оборудования при наличии видимых дефектов, капель воды или влажности, превышающей значения 85%.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____ ОТ _____ 20__ г.

ООО «Ксантос», Адрес: 450019 г. Уфа, ул. Перевалочная 22/1

№	Товар	Кол-во	Срок
1	Привод ЕКС-220-280Р	1	12 мес
2			

Отпустил: _____

М.П.

Покупатель: _____

Паспорт: _____

Выдан: _____

С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным и без дефектов. Гарантия не распространяется на электродвигатель.

Подпись: _____

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 917 75-55-457
email: xantostech@gmail.com или на сайт <http://ксантос.рф>
Семенов Владислав Владимирович

Комплект поставки

В комплект электропривода ЕКС-220 входит:

Электродвигатель	1 шт.
Блок управления	1 шт.
Кронштейн	1 шт.
Шкив, диаметр 20 мм	1 шт.
Шкив, диаметр 160 мм	1 шт.
Ремень поликлиновый 5PJ 270	1 шт.

Эксплуатация

Компания «Ксантос» не принимает на себя ответственность за любой ущерб, который может быть причинен персоналу или оборудованию в результате неправильного подсоединения кабелей или других действий и операций, выполненных с нарушением правил техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Не допускается включение оборудования при наличии видимых дефектов, капель воды или влажности, превышающей значения 85%.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____ ОТ _____ 20__ г.

ООО «Ксантос», Адрес: 450019 г. Уфа, ул. Перевалочная 22/1

№	Товар	Кол-во	Срок
1	Привод ЕКС-220-280Р	1	12 мес
2			

Отпустил: _____

М.П.

Покупатель: _____

Паспорт: _____

Выдан: _____

С правилами гарантийного обслуживания согласен, товар получен исправным и без дефектов. Гарантия не распространяется на электродвигатель.

Подпись: _____

За дополнительной информацией обращаться по тел. +7 917 75-55-457
email: xantostech@gmail.com или на сайт <http://ксантос.рф>
Семенов Владислав Владимирович